

Moulages

Silicones, plâtres ou pâte fluide bi-composante le choix se fera en fonction de la taille, du type de traces et du support de celle-ci.

Les silicones

Référence	Désignation
KJ008	Mikrosil blanc (tube de 200g)
KJ009	Mikrosil noir (tube de 200g)



Le moulage d'empreintes siliconé

Référence	Désignation
PVS200	KIT FORENSIC DE MOULAGE d'empreintes ultra-simplifié. Pâte fluide bi-composante s'applique sans préparation sur la zone à mouler (50ml) Mallette composée de : 1 pistolet 1 cartouche blanche (50ml) 1 cartouche transparente (50ml) 1 cartouche marron (50ml) 24 embouts applicateurs 10 spatules en bois



Plâtre classique et châssis de moulage



FCF200
FCF100

Référence	Désignation
ZMP100	Plâtre Zipmix (Kit 1 empreinte chaussure adulte)
FCF100	Châssis de moulage petit modèle Hauteur 7,5 cm - Longueur pliée 30 cm Longueur dépliée 46 cm
FCF200	Châssis de moulage grand modèle Hauteur 7,5 cm - Longueur pliée 46 cm Longueur dépliée 61 cm




ZMP100

Tel:01 39 13 59 85 - Fax:01 39 13 70 07 - www.gbr-criminalistique.com

CATALOGUE GENERAL 2012

GBR CRIMINALISTIQUE

Kit de moulages et support photo



BIF100

Descriptif de la trousse 640C

Elle contient le nécessaire pour moulages de traces de pas et pneus dans la neige, la boue, le sable etc. . .

2 pots de silicone liquide (450g) 634C
 1 pot de solution pour affiner le silicone (473ml) 636C
 2 tubes de catalyseur - durcisseur TM1
 1 aérosol d'agent nettoyant (177 ml) SRA10
 1 bol caoutchouc de 11 cm 642C
 1 bol caoutchouc de 12 cm 643C
 1 bol caoutchouc de 13 cm 644C
 1 spatule en acier 17,5 cm KCP155
 1 cuillère -louche de mélange KCP142
 1 brosse surfacique KCP200
 1 aérosol de laque sur neige SP1000

1 pot de produit de sous-couche (236ml) 639C4
 1 pot de produit durcisseur (1 kg) 638C32
 1 ruban métreur de 30 mètres SK900
 25 étiquettes avec ficelle 608E1
 1 spray de nettoyant (473ml) 638Y
 1 châssis aluminium FCF100

Dimensions de la mallette :
 43,2 x 33 x 19 cm
 Poids : 7,5 kg

Kit de moulage BIO-FOAM BIF100

Kit en mousse rapide et facile pour impression de semelle de chaussure. Usage unique.

Spray durcisseur et fixateur 638CA

Il permet de fixer l'empreinte avant moulage. Il préserve les détails de l'empreinte.



Support pour appareil photo UPS100M monté sur un châssis en acier comportant un bras extensible avec fixation pour appareil-photo. Robuste, stable et facile de rangement. Kit vendu avec 4 réglés magnétiques blancs en centimètres.

Référence	Descriptif
UPS100M	Support photo avec échelle centimétrique
UPS102W	Jeu de 4 réglés magnétiques blancs
UPS102B	Jeu de 4 réglés magnétiques noirs